

Garant**Strojni urezник za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1-18
GTIN	4062406046590
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 25,4 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D₃: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 24,25 mm

Tehnički opis

Ø navoja	25,4 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	4
Navoji po colu	18
4-kutna drška □	16 mm
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	24,25 mm

Nagib navoja	1,411 mm
Dubina navoja	63,5 mm
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	160 mm
Ø drške D _s	20 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	1-18 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje