

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1/4-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1/4-24
GTIN	4062406045791
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,35 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	6,35 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	5,5 mm
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	24
Standard	DIN 371

Dubina navoja	15,9 mm
Ø osnovne rupe	5,35 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	7 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	1/4-24 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje