

**Garant**
**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.5/8-20**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1.5/8-20
GTIN	4062406047252
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 41,275 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 40,08 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	4
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	41,275 mm
Dubina navoja	103,19 mm
4-kutna drška □	24 mm
Ukupna duljina L	200 mm

Navoji po colu	20
Standard	DIN 376
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Ø osnovne rupe	40,08 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.5/8-20 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje