

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.1/8-14

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130041 1.1/8-14
GTIN	4062406046743
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 28,575 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 27 mm

Tehnički opis

Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	180 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Ø drške D _s	22 mm
4-kutna drška □	18 mm
Ø navoja	28,575 mm
Ø osnovne rupe	27 mm

Navoji po colu	14
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	71,44 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	4
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	1.1/8-14 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje