

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.3/4-5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1.3/4-5
GTIN	4062406047443
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 5

Ø navoja: 44,45 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D₃: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 39,26 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	5,08 mm
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	111,1 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 376
Ø navoja	44,45 mm
Navoji po colu	5

Ukupna duljina L	220 mm
Broj oštrica Z	4
Ø osnovne rupe	39,26 mm
Ø drške D _s	36 mm
4-kutna drška □	29 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	1.3/4-5 UNC LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje