

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1/4-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1/4-27
GTIN	4062406045784
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Standard	DIN 371
Ø drške D _s	7 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	6,35 mm
Navoji po colu	27
Ukupna duljina L	80 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	5,45 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Dubina navoja	15,9 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,941 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Veličina navoja	1/4-27 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje