

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.5/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1.5/16-18
GTIN	4062406046934
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 33,338 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 32,1 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	18
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	32,1 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	28 mm
Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	200 mm

Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	1,411 mm
Ø navoja	33,338 mm
Dubina navoja	83,3 mm
4-kutna drška □	22 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	1.5/16-18 UNEF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje