

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1/4-28****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1/4-28
GTIN	4062406045777
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 28

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D₃: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,5 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	28
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,907 mm
Ø osnovne rupe	5,5 mm
Ø navoja	6,35 mm
Standard	DIN 371

Ø drške D _s	7 mm
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	5,5 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Dubina navoja	15,9 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	1/4-28 UNF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje