

Garant**Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, tip: 1.1/16-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1.1/16-8
GTIN	4062406048938
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 26,99 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 24 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	8
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	20 mm
Ø osnovne rupe	24 mm
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	26,99 mm
Ukupna duljina L	160 mm

Nagib navoja	3,175 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	67,5 mm
4-kutna drška □	16 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.1/16-8 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje