

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 5/8-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 5/8-18
GTIN	4062406046248
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 15,875 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14,5 mm

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	14,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Dubina navoja	39,7 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	15,875 mm

Nagib navoja	1,411 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Standard	DIN 376
Navoji po colu	18
4-kutna drška □	9 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	5/8-18 UNF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje