

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 5/16-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 5/16-32
GTIN	4062406045845
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 7,938 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 7,25 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	0,794 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	7,25 mm
Ukupna duljina L	90 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Navoji po colu	32
Dubina navoja	19,85 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Ø navoja	7,938 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	5/16-32 UNEF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje