

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.6-32****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 130041 NO.6-32 |
| GTIN | 4062406045555 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 3,505 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D₃: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,77 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|----------|
| Nagib navoja | 0,794 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| 4-kutna drška □ | 3 mm |
| Rezni materijal | HSS E |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Dubina navoja | 8,8 mm |
| Standard | DIN 371 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø navoja | 3,505 mm |
| Ø osnovne rupe | 2,77 mm |
| Ukupna duljina L | 56 mm |
| Ø drške D _s | 4 mm |
| Navoji po colu | 32 |
| Vrsta navoja | UNC-LH |
| Veličina navoja | 6-32 UNC LH |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |