

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.12-56****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 NO.12-56
GTIN	4062406045654
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 56

Ø navoja: 5,486 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 5,05 mm

Tehnički opis

Standard	DIN 371
Dubina navoja	13,7 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Ø navoja	5,486 mm
Ø osnovne rupe	5,05 mm
Ø drške D _s	6 mm
Navoji po colu	56

4-kutna drška □	4,9 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,454 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	12-56 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje