

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.10-40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130041 NO.10-40
GTIN	4062406045609
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 4,826 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,2 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	4,9 mm
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	40
Ø drške D _s	6 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	70 mm

Ø osnovne rupe	4,2 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,635 mm
Dubina navoja	12,1 mm
Ø navoja	4,826 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	10-40 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje