

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1.3/16-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1.3/16-20
GTIN	4062406049034
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 30,162 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D₃: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 28,97 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	75,4 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	4
Ø osnovne rupe	28,97 mm
4-kutna drška □	18 mm
Standard	DIN 376
Nagib navoja	1,27 mm

Ø drške D _s	22 mm
Broj steznih utora	4
Ø navoja	30,162 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Navoji po colu	20
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.3/16-20 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrbla za navoje