

**Garant****Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, tip: 1.3/8-10****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130045 1.3/8-10 |
| GTIN           | 4062406049263   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 34,925 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 32,6 mm

**Tehnički opis**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rezni materijal    | HSS E     |
| Nagib navoja       | 2,54 mm   |
| Dubina navoja      | 87,31 mm  |
| 4-kutna drška □    | 22 mm     |
| Broj steznih utora | 4         |
| Ø navoja           | 34,925 mm |
| Broj oštrica Z     | 4         |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 28 mm                                |
| Navoji po colu             | 10                                   |
| Standard                   | DIN 376                              |
| Ø osnovne rupe             | 32,6 mm                              |
| Ukupna duljina L           | 200 mm                               |
| Vrsta navoja               | UNS                                  |
| Veličina navoja            | 1.3/8-10 UNS                         |
| Prevlaka                   | TiN                                  |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | C                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrkla za navoje                     |