

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.2-56****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 NO.2-56
GTIN	4062406045470
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 56

Ø navoja: 2,184 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D₃: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,78 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Ø navoja	2,184 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371
4-kutna drška □	2,1 mm
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	56

Ukupna duljina L	45 mm
Ø osnovne rupe	1,78 mm
Dubina navoja	5,46 mm
Nagib navoja	0,454 mm
Ø drške D _s	2,8 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	2-56 UNC LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje