

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.2-64****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 NO.2-64
GTIN	4062406045463
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 64

Ø navoja: 2,184 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,9 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	2,184 mm
Ø osnovne rupe	1,9 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	64
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,399 mm

Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Dubina navoja	5,46 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	2-64 UNF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje