

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 7/8-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 7/8-18
GTIN	4062406046477
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 22,225 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D₃: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	55,56 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	4
Nagib navoja	1,411 mm
Ø osnovne rupe	21 mm
Ukupna duljina L	140 mm

Navoji po colu	18
Ø drške D _s	18 mm
Broj steznih utora	4
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	22,225 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	7/8-18 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje