

Garant**Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, tip: 1.3/8-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1.3/8-14
GTIN	4062406049249
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 34,925 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 33,3 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	33,3 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Broj steznih utora	4
Navoji po colu	14
Standard	DIN 376
Ø navoja	34,925 mm

Ø drške D _s	28 mm
Broj oštrica Z	4
4-kutna drška □	22 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Dubina navoja	87,31 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1.3/8-14 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje