

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1.1/2-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1.1/2-20
GTIN	4062406049355
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 38,1 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D_s: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 36,89 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	32 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	200 mm
Ø osnovne rupe	36,89 mm
Navoji po colu	20
Ø navoja	38,1 mm

Broj steznih utora	4
Dubina navoja	95,25 mm
Broj oštrica Z	4
Nagib navoja	1,27 mm
4-kutna drška □	24 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.1/2-20 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje