

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1.1/2-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1.1/2-24
GTIN	4062406049348
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 38,1 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 37,3 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Navoji po colu	24
Ø navoja	38,1 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	37,3 mm
Ukupna duljina L	200 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Standard	DIN 376
Dubina navoja	95,25 mm
4-kutna drška □	24 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1.1/2-24 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje