

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.12-28****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 130041 NO.12-28 |
| GTIN | 4062406045708 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 28

Ø navoja: 5,486 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D₃: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,7 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|---------|
| Dubina navoja | 13,7 mm |
| Navoji po colu | 28 |
| Rezni materijal | HSS E |
| Standard | DIN 371 |
| Broj steznih utora | 3 |
| Ukupna duljina L | 80 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø navoja | 5,486 mm |
| 4-kutna drška □ | 4,9 mm |
| Ø drške D _s | 6 mm |
| Ø osnovne rupe | 4,7 mm |
| Nagib navoja | 0,907 mm |
| Vrsta navoja | UNF-LH |
| Veličina navoja | 12-28 UNF LH |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |