

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1-12
GTIN	4062406048860
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 25,4 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 23,25 mm

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	63,5 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	23,25 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Navoji po colu	12

Ø navoja	25,4 mm
4-kutna drška □	16 mm
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	4
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	1-12 UNF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje