

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1.5/8-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1.5/8-14
GTIN	4062406049522
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 41,275 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 39,5 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	14
Ukupna duljina L	200 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Dubina navoja	103,19 mm
4-kutna drška □	24 mm
Broj oštrica Z	4
Ø osnovne rupe	39,5 mm

Broj steznih utora	4
Ø navoja	41,275 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1.5/8-14 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje