

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 7/16-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 7/16-20
GTIN	4062406046019
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 11,112 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D₃: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 9,9 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,27 mm
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	20
Dubina navoja	27,78 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Ø osnovne rupe	9,9 mm
Rezni materijal	HSS E

Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	9 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	11,112 mm
4-kutna drška □	7 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	7/16-20 UNF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje