

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1.3/4-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1.3/4-18
GTIN	4062406049621
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 44,45 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 43,25 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	111,1 mm
Ø osnovne rupe	43,25 mm
Ø navoja	44,45 mm
Navoji po colu	18
Nagib navoja	1,411 mm
Broj oštrica Z	4
Ø drške D <sub>s</sub>	36 mm

Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	220 mm
4-kutna drška □	29 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1.3/4-18 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje