

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 3/8-32

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 3/8-32
GTIN	4062406048150
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 9,525 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D₃: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 8,85 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	23,83 mm
Nagib navoja	0,794 mm
Ø osnovne rupe	8,85 mm
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	8 mm
Standard	DIN 371
Ø navoja	9,525 mm

Ø drške D _s	10 mm
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	100 mm
Navoji po colu	32
Vrsta navoja	UNEF
Veličina navoja	3/8-32 UNEF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje