


**Garant**
**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 7/8-18**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 7/8-18
GTIN	4062406048716
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 22,225 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	1,411 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	140 mm
Ø osnovne rupe	21 mm
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	22,225 mm

Standard	DIN 376
Navoji po colu	18
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	55,56 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	7/8-18 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje