

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 7/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 7/16-18
GTIN	4062406048266
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 11,112 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 9,75 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	9 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	7 mm
Standard	DIN 376
Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	110 mm
Ø osnovne rupe	9,75 mm

Navoji po colu	18
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	1,411 mm
Ø navoja	11,112 mm
Dubina navoja	27,78 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	7/16-18 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje