

Garant**Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, tip: 9/16-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 9/16-27
GTIN	4062406048389
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 27

Ø navoja: 14,288 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 13,4 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	35,72 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	11 mm
Navoji po colu	27
Ø osnovne rupe	13,4 mm
Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	110 mm

Ø navoja	14,288 mm
Nagib navoja	0,94 mm
Standard	DIN 376
4-kutna drška □	9 mm
Broj oštrica Z	3
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	9/16-27 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje