

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: NO.12-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 NO.12-24
GTIN	4062406047955
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 5,486 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D₃: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,47 mm

Tehnički opis

Ø navoja	5,486 mm
Standard	DIN 371
Nagib navoja	1,058 mm
Ø osnovne rupe	4,47 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	13,7 mm

4-kutna drška □	4,9 mm
Navoji po colu	24
Ø drške D _s	6 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	12-24 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje