

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1/2-14

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 1/2-14
GTIN	4062406048358
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 11 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 376
Nagib navoja	1,814 mm
Broj steznih utora	3
Ø drške D _s	11 mm
Ø navoja	12,7 mm
Ø osnovne rupe	11 mm

Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	14
Dubina navoja	31,75 mm
4-kutna drška □	9 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1/2-14 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje