

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 13/16-16****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 130045 13/16-16 |
| GTIN | 4062406048662 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 20,638 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 19,1 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|-----------|
| Nagib navoja | 1,588 mm |
| Dubina navoja | 51,6 mm |
| Ukupna duljina L | 140 mm |
| Standard | DIN 376 |
| Navoji po colu | 16 |
| Ø drške D _s | 18 mm |
| Ø navoja | 20,638 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Broj steznih utora | 4 |
| Rezni materijal | HSS E |
| Ø osnovne rupe | 19,1 mm |
| 4-kutna drška □ | 14,5 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Vrsta navoja | UN |
| Veličina navoja | 13/16-16 UN |
| Prevlaka | TiN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2xD kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |