

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 3/4-27

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 3/4-27
GTIN	4062406048570
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 27

Ø navoja: 19,05 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D_s: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 18,2 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	27
Dubina navoja	47,63 mm
4-kutna drška □	11 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ø navoja	19,05 mm
Ø drške D _s	14 mm
Standard	DIN 376

Broj steznih utora	4
Nagib navoja	0,94 mm
Ø osnovne rupe	18,2 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	3/4-27 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje