

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 5/8-18

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 5/8-18
GTIN	4062406048488
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 15,875 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

 Ø drške D_s: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14,5 mm

Tehnički opis

Ø navoja	15,875 mm
Ø drške D _s	12 mm
Navoji po colu	18
Ukupna duljina L	110 mm
Ø osnovne rupe	14,5 mm
Nagib navoja	1,411 mm
4-kutna drška □	9 mm

Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	39,7 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	5/8-18 UNF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje