

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 7/16-28

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 7/16-28
GTIN	4062406048228
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 28

Ø navoja: 11,112 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D₃: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,35 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	10,35 mm
4-kutna drška □	7 mm
Ø navoja	11,112 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	27,78 mm

Navoji po colu	28
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	0,907 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	9 mm
Vrsta navoja	UNEF
Veličina navoja	7/16-28 UNEF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje