

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: NO.5-44****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 NO.5-44
GTIN	4062406047764
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 44

Ø navoja: 3,175 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,7 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	3,5 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	3,175 mm
Navoji po colu	44
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	56 mm
Nagib navoja	0,577 mm

Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	2,7 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Dubina navoja	7,9 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	5-44 UNF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje