

**Garant**
**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1/2-24**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1/2-24
GTIN	4062406048310
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 11,7 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	9 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 376

Ø navoja	12,7 mm
Navoji po colu	24
Nagib navoja	1,058 mm
Ø osnovne rupe	11,7 mm
Dubina navoja	31,75 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1/2-24 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje