

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: NO.6-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 NO.6-32
GTIN	4062406047795
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 3,505 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,77 mm

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	56 mm
Dubina navoja	8,8 mm
4-kutna drška □	3 mm
Ø navoja	3,505 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,794 mm
Standard	DIN 371

Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	32
Ø drške D <sub>s</sub>	4 mm
Ø osnovne rupe	2,77 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	6-32 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje