

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 5/16-36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 5/16-36
GTIN	4062406048075
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 36

Ø navoja: 7,938 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D₃: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 7,25 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	90 mm
Standard	DIN 371
Nagib navoja	0,706 mm
Ø osnovne rupe	7,25 mm
Ø navoja	7,938 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Rezni materijal	HSS E

Broj steznih utora	3
Dubina navoja	19,85 mm
Ø drške D _s	8 mm
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	36
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	5/16-36 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje