

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.13/16-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1.13/16-8
GTIN	4062406051969
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 46,04 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 43 mm

Tehnički opis

Standard	DIN 376
Nagib navoja	3,175 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	36 mm
4-kutna drška □	29 mm
Ø osnovne rupe	43 mm
Broj steznih utora	4

Broj oštrica Z	4
Ø navoja	46,04 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Dubina navoja	115,1 mm
Navoji po colu	8
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.13/16-8 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje