

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.3/4-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1.3/4-12
GTIN	4062406051891
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 44,45 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D₃: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 42,4 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	29 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	44,45 mm
Standard	DIN 376
Navoji po colu	12
Ukupna duljina L	220 mm
Ø osnovne rupe	42,4 mm

Ø drške D _s	36 mm
Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	111,1 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.3/4-12 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje