

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1/4-40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1/4-40
GTIN	4062406050221
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,75 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,635 mm
Standard	DIN 371
Navoji po colu	40
Broj steznih utora	3
Ø drške D _s	7 mm
Ø navoja	6,35 mm
Ø osnovne rupe	5,75 mm

Dubina navoja	15,9 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	5,5 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	1/4-40 UNS LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje