

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.1/2-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1.1/2-18
GTIN	4062406051600
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 38,1 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 36,9 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	18
Broj steznih utora	4
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	38,1 mm
Dubina navoja	95,25 mm
Ukupna duljina L	200 mm

Ø osnovne rupe	36,9 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	24 mm
Ø drške D _s	32 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	1.1/2-18 UNEF LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje