

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.3/4-14****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130046 1.3/4-14 |
| GTIN           | 4062406051884   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 44,45 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 42,85 mm

**Tehnički opis**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Dubina navoja    | 111,1 mm |
| 4-kutna drška □  | 29 mm    |
| Broj oštrica Z   | 4        |
| Navoji po colu   | 14       |
| Standard         | DIN 376  |
| Ukupna duljina L | 220 mm   |
| Ø osnovne rupe   | 42,85 mm |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 36 mm                                |
| Nagib navoja               | 1,814 mm                             |
| Broj steznih utora         | 4                                    |
| Ø navoja                   | 44,45 mm                             |
| Rezni materijal            | HSS E                                |
| Vrsta navoja               | UNS-LH                               |
| Veličina navoja            | 1.3/4-14 UNS LH                      |
| Prevlaka                   | TiN                                  |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | C                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2xD kod slijepe rupe              |
| Smjer rezanja              | lijevi                               |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                     |