

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 3/8-20

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130046 3/8-20
GTIN	4062406050429
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 9,525 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 8,3 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	8 mm
Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ø navoja	9,525 mm
Navoji po colu	20
Ø osnovne rupe	8,3 mm

Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,27 mm
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	23,83 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	3/8-20 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje