

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.3/8-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1.3/8-8
GTIN	4062406051518
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 34,925 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D_s: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 31,9 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	8
Ø drške D _s	28 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	34,925 mm
Dubina navoja	87,31 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Ø osnovne rupe	31,9 mm

Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	3,175 mm
Broj steznih utora	4
4-kutna drška □	22 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.3/8-8 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje