

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1/4-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1/4-20
GTIN	4062406050283
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,11 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	1,27 mm
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	5,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	15,9 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Ø osnovne rupe	5,11 mm

Ø navoja	6,35 mm
Navoji po colu	20
Ø drške D <sub>s</sub>	7 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	1/4-20 UNC LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje