

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.5/16-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1.5/16-12
GTIN	4062406051433
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 33,338 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 31,3 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	83,3 mm
Ø navoja	33,338 mm
Navoji po colu	12
4-kutna drška □	22 mm
Broj steznih utora	4
Ø drške D <sub>s</sub>	28 mm
Broj oštrica Z	4

Ukupna duljina L	200 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	31,3 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.5/16-12 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje